

气路板模块

VABM-B10-30S-N12-10-P3

订货号: 8026430

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 网格尺寸 | 32 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大阀位数量 | 10 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 2413 g |
| 安装方式 | 带通孔 |
| 气接口, 气口 1 | 1/2 NPT |
| 气接口, 气口 3 | 1/2 NPT |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气路板材料 | 精制铝合金 |