


# 气源板

## VABF-B10-30-P1-G38

订货号: 8026433

FESTO



### 数据表

特性	值
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	6 Nm
产品重量	40 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G3/8
材料说明	RoHS 合规
气源板材料	压铸铝