

电磁线圈

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

订货号: 8029145

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
漆包线的绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	120 V AC: 60 Hz, 启动功率 10.0 VA, 保持功率 6.8 VA
允许的电压波动	+/- 10 %
海事分类	参见证书
欧盟境外防爆认证	I类, 1子类 (CA) I类, 1区 (US) I类, 2区 (CA) II类, 1区 (CA) II类, 1子类 (US) III类, 1子类 (CA) III类, 1区 (US) EPL Gb (US)
防爆	I类, 1子类 (CA) I类, 1区 (US) I类, 2子类 (CA) II类, 1子类 (CA) II类, 1子类 (US) III类, 1子类 (CA) III类, 1区 (US) 区 1 (US)
证书签发机构	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
气体防爆阻燃类型	AEx m II T4 Ex m II T4
防爆环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	207 g
电气接口	电缆

特性	值
电缆长度	0.61 m
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物 钢
线圈材料	铜