

电磁线圈
VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
订货号: 8029146

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
漆包线的绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 4.6 W
允许的电压波动	+/- 10 %
海事分类	参见证书
欧盟境外防爆认证	I 类, 1 子类 (CA) I 类, 1 区 (US) I 类, 2 区 (CA) II 类, 1 区 (CA) II 类, 1 子类 (US) III 类, 1 子类 (CA) III 类, 1 区 (US) EPL Gb (US)
防爆	I 类, 1 子类 (CA) I 类, 1 区 (US) I 类, 2 子类 (CA) II 类, 1 子类 (CA) II 类, 1 子类 (US) III 类, 1 子类 (CA) III 类, 1 区 (US) 区 1 (US)
证书签发机构	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
气体防爆阻燃类型	AEx m II T4 Ex m II T4
防爆环境温度	-20°C <= Ta <= +60°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	207 g
电气接口	电缆

特性	值
电缆长度	0.61 m
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物 钢
线圈材料	铜