


垂直气源板
VMPA2-VSP-QS5/16
订货号: 8029491



数据表

特性	值
网格尺寸	21 mm
工作压力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	3 bar...8 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	85 g
气接口，气口 1	QS-5/16
材料说明	RoHS 合规
气源板材料	加强型聚酰胺