


# 底座 VABV-S1-1SB-N38

订货号: 8029813

FESTO



## 数据表

特性	值
宽度	44 mm
排气功能	通过节流板
基于标准	ISO 5599-1
最大阀位数量	1
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
适用于真空	是
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...50 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	490 g
气接口, 气口 2	3/8 NPT
气接口, 气口 4	3/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝