

扩展  
**NPFC-E1-2G14-FM**  
订货号: 8030299

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 螺纹接头材料              | 镀镍黄铜                            |
| 包规格                 | 10                              |
| 工作压力                | -0.95 bar...50 bar              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 环境温度                | -20 °C...150 °C                 |
| 产品重量                | 25.4 g                          |
| 气接口, 气口 1           | G1/4                            |
| 气接口, 气口 2           | G1/4                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |