

电磁线圈  
VACF-B-C1-7A  
订货号: 8030814

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 安装位置                | 可选                                          |
| 符合标准                | IEC 61010-1                                 |
| 持续通电率               | 100%                                        |
| 绝缘材料等级              | H                                           |
| 线圈的特性参数             | 48 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.9 VA, 保持功率 2.7 VA |
| 允许的电压波动             | +/- 10 %                                    |
| 认证                  | c UL us - 认证 (OL)                           |
| 证书签发机构              | UL MH18122                                  |
| 环境和介质温度的限制          | -20 - 50°C                                  |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 介质温度                | -20 °C...50 °C                              |
| 防护等级                | IP65                                        |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C                              |
| 产品重量                | 53.5 g                                      |
| 电气接口                | 类型 C<br>符合 EN 175301-803 标准                 |
| 安装方式                | 通过滚花螺母                                      |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |
| 外壳材料                | PA<br>钢                                     |
| 电磁线圈材料              | 铜<br>钢<br>热塑性                               |
| 线圈材料                | 铜                                           |