

平面式门架  
YXCF-3  
订货号: 8032547

FESTO



数据表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 安装表面所需平坦度         | 0.1 mm/m         |
| 安装表面的所需平行度        | 0.1 mm/m         |
| 安装位置              | 水平               |
| 结构特点              | 平面式门架<br>带电驱动模块  |
| 持续通电率             | 100%             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 储存温度              | -20 °C...60 °C   |
| 相对空气湿度            | 0 - 90%          |
| 环境温度              | 5 °C...45 °C     |
| 维护间隔              | 2500 km          |
| 材料说明              | RoHS 合规          |
| 连接板材料             | 阳极氧化铝<br>涂层钢     |
| 安装支架材料            | 高合金不锈钢           |
| 拖链材料              | 加强型 PA           |