

底座
VABS-S1-1S-N38
订货号: 8032643

FESTO



数据表

特性	值
宽度	48 mm
基于标准	ISO 5599-1
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
先导压力 Mpa	0 Mpa...1 Mpa
先导压力	0 bar...10 bar
适用于真空	是
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	230 g
安装方式	通过用于 M5 螺钉的通孔
先导气口 12/14	1/8 NPT
气接口，气口 1	3/8 NPT
气接口，气口 2	3/8 NPT
气接口，气口 3	3/8 NPT
气接口，气口 4	3/8 NPT
气接口，气口 5	3/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝