

底座  
**VABS-S1-2S-G12**  
订货号: 8032644

**FESTO**



**数据表**

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 宽度                | 58 mm                             |
| 基于标准              | ISO 5599-1                        |
| 工作压力              | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar |
| 先导压力 Mpa          | 0 Mpa...1 Mpa                     |
| 先导压力              | 0 bar...10 bar                    |
| 适用于真空             | 是                                 |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟低电压指令                         |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力                        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 储存温度              | -20 °C...60 °C                    |
| 介质温度              | -10 °C...60 °C                    |
| 先导介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C                    |
| 产品重量              | 380 g                             |
| 安装方式              | 通过用于 M6 螺钉的通孔                     |
| 先导气口 12/14        | G1/8                              |
| 气接口，气口 1          | G1/2                              |
| 气接口，气口 2          | G1/2                              |
| 气接口，气口 3          | G1/2                              |
| 气接口，气口 4          | G1/2                              |
| 气接口，气口 5          | G1/2                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                           |
| 底座材料              | 压铸铝                               |