

塑料气管
PAN-R-28X2,5-SW
订货号: 8036208



数据表

特性	值
外径	28 mm
流量相关弯曲半径	350 mm
内径	23 mm
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.8 Mpa -13.775 psi...116 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...8 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 °C...80 °C
产品重量 (取决于长度)	0.207 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 28 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 62 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-A