

单向阀
VMPA14-RV
订货号: 8039820

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	先导单向功能
驱动方式	气动
安装方式	夹子
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	350 l/min
工作压力	0.05 Mpa...0.8 Mpa 0.5 bar...8 bar
先导压力 Mpa	0.05 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	0.5 bar...8 bar
先导压力 psi	7.25 psi...116 psi
环境温度	-5 °C...50 °C
外壳材料	POM
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安装位置	可选
驱动连续运行功能类型	气动
工作压力完整温度范围	0.5 bar...8 bar
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...40 °C
介质温度	-5 °C...50 °C
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
产品重量	0.17 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR