

开关柜引线
NEFU-D12G4-R3DW4
订货号: 8040457

FESTO



数据表

特性	值
长度	40.1 mm
符合标准	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
安装方式	螺钉夹紧
电气接口 1	直列式插座, M12x1, 4 针, D 编码
电气接口 2	直角式插座, RJ45, 4 针
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2 A
抗电涌性	0.8 kV
传输特征	符合 5 类, EN 50173, D 级 根据 5 类, ISO/IEC 11801, D 级
防护等级	IP20 IP65 IP67
环境温度	-5 °C...60 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	镀镍黄铜 PA 压铸锌
外壳颜色	黑色
电触头材料	黄铜 青铜