

电磁线圈
VACC-S18-120-A1-2A
订货号: 8040582

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	110 V AC: 50/60 Hz, 功率 12.0 VA
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	530 g
电气接口	类型 A 插头 符合 EN 175301-803 标准
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	PA 钢