


# 气源处理装置组合

## MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

订货号: 8042666

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 $\mu\text{m}$
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	软启动阀 开关阀 带压力表的过滤减压阀
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	带压力表
工作压力	4 bar...14 bar
压力调节范围	4 bar...7 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1600 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	0 $^\circ\text{C}$ ...50 $^\circ\text{C}$
环境温度	0 $^\circ\text{C}$ ...50 $^\circ\text{C}$
产品重量	1600 g
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4

特性	值
气接口, 气口 3	G1/4
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC