


气源处理装置组合

MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP

订货号: 8042667

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	分支模块 开关阀 带压力表的过滤减压阀
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.8 bar...14 bar
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1750 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
适合食品行业使用	见补充材料说明
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	0 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
环境温度	0 $^\circ\text{C}$...50 $^\circ\text{C}$
产品重量	1500 g
安装方式	带附件
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4

特性	值
气接口, 气口 3	G1/4
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC