



减压阀板
VMPA14-B8-R3-M5-10
订货号: 8043517

FESTO



数据表

特性	值
宽度	14 mm
安装位置	可选
垂直气动互联	减压阀，用于气口 4
控制器功能	输出压力常数 带二级排气
压力调节范围	2 bar...6 bar
入口压力 1	0.5 bar...10 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
最大紧固扭矩	0.65 Nm
产品重量	76 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上
压力表接口	M5
材料说明	RoHS 合规
控制面板材料	PA
密封件材料	NBR
减压阀外壳材料	PA