

调试
GFCH-3-G
订货号: 8044344



数据表

特性	值
结构特点	三轴系统，带安全模块 CAMC-G-S3
服务范围	测试模式下驱动驱动轴 数据备份和记录 指导机器操作人员，例如故障诊断和消除，更改位置参数值 驱动轴的配置和参数设置 优化控制参数和找零位 检查接线、接口、行程路径和能链
现场工作	9 个工作小时
客户需求	使用 Festo 组件 CMMP-OS-...-M3 + CAMC-G-S3 访问机器或系统 CAMC 接线已完成，并根据 DIN EN 60204 标准进行了检查 1x “安全要求”附录，在每个控制器中填写 机械、气动和电气工作完成 负责机器的合格人员必须在约定日期到场
提供服务	8-10 天（需双方约定）