

底座 VABS-K1-7B-12-U14-P

订货号: 8047063

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	1.2 mm
阀尺寸	7 mm
流体接口	内螺纹 1/4-28 UNF-2B
安装位置	可选
结构特点	向下连接方向
流向	可逆
工作介质	液体 气体
工作和先导介质说明	观察与介质接触的材料的阻力
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.15 Nm
用于安装的最大紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	3 g
底座的安装方法	通过通孔
阀的安装方式	通过内螺纹安装
材料说明	RoHS 合规
底座材料	PEEK
螺纹套筒材料	高合金不锈钢