

单向阀
VABF-L1-14-H2
订货号: 8047365

FESTO



数据表

特性	值
阀尺寸	14 mm
阀功能	先导单向功能
工作压力	0.05 Mpa...0.8 Mpa 0.5 bar...8 bar
认证	c UL us - 认证 (OL)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	1 g
安装方式	带抽头
材料说明	RoHS 合规