


真空发生器 OVEL

订货号: 8049045

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	0.45 mm...0.95 mm
安装位置	可选
喷射器特征	大抽气量 高真空度 标准
过滤等级	40 µm
手控装置	按钮式
集成功能	电控喷射脉冲 节流 压力传感器 压力变送器 电控开关阀 过滤器 开放式消声器
结构特点	T 型
开关元件功能	常闭或常开触点, 可切换
阀功能	关闭
额定工作压力	0.4 Mpa 58 psi
标称工作压力	4 bar
工作电压范围 DC	21.6 V...26.4 V
持续通电率	100%
开关输出	PNP/NPN, 可切换
线圈的特性参数	24 V DC: 1.28 W 24 V DC: 1.0 W
认证	c UL us 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...50 °C
防护等级	IP40

特性	值
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	39 g...100 g
压力测量范围	-0.1 Mpa...0.1 Mpa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
气接口, 气口 1	共线 适用于气管外径 3 mm 用于 4 mm 外径的气管 适用于气管外径 6 mm
连接螺纹材料	POM
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
进气嘴材料	POM
过滤器材料	POM
外壳材料	加强型聚酰胺
螺钉材料	钢
发射器喷嘴材料	精制铝合金