

共用气路板
OABM-P-G3-10-8
订货号: 8049143

FESTO



数据表

特性	值
设备位置数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	3.3 Nm
最小紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	118.6 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
材料说明	RoHS 合规
底座材料	精制铝合金