

平行安装组件
EAMM-U-70-D50-60RA-96
订货号: 8058963

FESTO



数据表

特性	值
规格	70
安装位置	可选
最大转速	5000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	118 kgmm ²
与负载无关的摩擦扭矩	0.18 Nm
可传递的扭矩	7 Nm
产品重量	1800 g
接口代码，驱动器	D50
接口代码，电机输入	60RA
材料说明	RoHS 合规