

快速连接插头
NPHS-S6-M-G38F
订货号: 8059263

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	7.85 mm
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1050 l/min...2083 l/min
标准化额定流量，符合 ISO 8778	1138.2 l/min...2258 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	29 g
气接口，气口 1	内螺纹 G3/8
材料说明	RoHS 合规
材料信息	镀锌钢