

塑料气管
PTFEN-1/4-NT-300
订货号: 8061181

FESTO



数据表

特性	值
输出直径, 英寸	1/4
流量相关弯曲半径	40 mm
内径	4.1 mm
最小弯曲半径	37 mm
使用说明	无文字的气管
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.5 Mpa -13.775 psi...72.5 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...5 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火测试	UL94 V-0
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...150 °C
产品重量 (取决于长度)	0.04 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 1/4"
颜色	本色
肖氏硬度	D 55 +/-5
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PTFE