


# 轴向安装组件 EAMM-A-L27-60G

订货号: 8063455

FESTO



## 数据表

特性	值
标称长度	37.1 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	0.45 kgmm <sup>2</sup>
可传递的扭矩	2 Nm
产品重量	362 g
接口代码, 驱动器	L27
接口代码, 电机输入	60G
材料说明	RoHS 合规