


轴向安装组件
EAMM-A-L48-80G
订货号: 8063485

FESTO



数据表

特性	值
标称长度	58.4 mm
安装位置	可选
最大转速	6000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	39 kgmm²
可传递的扭矩	17 Nm
产品重量	929 g
接口代码，驱动器	L48
接口代码，电机输入	80G
材料说明	RoHS 合规