

# 安装组件 OABM-MK-G3

订货号: 8065850

FESTO



## 数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	3.3 Nm
最小紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	7 g
安装方式	通过固定夹 在气路板上 拧入
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
中空螺栓材料	精制铝合金