


气路板底座
VABV-S6-1Q-G38-CB-T5
订货号: 8068610

FESTO



数据表

特性	值
宽度	41 mm
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	421 g
气接口，气口 1	G3/8
气接口，气口 3	G3/8
材料说明	RoHS 合规
板材料	压铸铝