

底座
VABS-P12-S-M5-P3
订货号: 8068637

FESTO



数据表

特性	值
宽度	25 mm
安装位置	可选
特征	兼容氧气, 符合 DIN EN 1797
最大阀位数量	1
工作压力	0 bar...1.7 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	27 l/min
标准标称流量 2-3	28 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:3:1] 惰性气体 氧气
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作 最大粒径 5 µm
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
介质温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 70 % 无冷凝
防护等级	IP00
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-20 °C...70 °C
产品重量	55 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
气接口, 端口 2S	M5
气接口, 气口 3	M5
气接口, 气口 5	M5
材料说明	RoHS 合规
底座材料	阳极氧化精制铝合金