

型材安装件
DAMH-L8-40-PL-1
订货号: 8069016

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	166 g
安装方式	通过通孔直接安装
材料说明	RoHS 合规 不含铜
安装件材料	阳极氧化精制铝合金
套管材料	高合金不锈钢
螺母材料	镀锌钢
螺钉材料	镀锌钢