

人机界面
CDSB-A1
订货号: 8070984

FESTO



数据表

特性	值
最大电缆长度	3 m
用户内存	3 GB
显示	彩色 TFT
显示特征	触摸屏
显示屏尺寸	1.77"
工作电压范围 DC	4.5 V...5.5 V
显示屏分辨率	128x160 像素
认证	RCM 商标
KC 标记	KC-EMV
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	60°C 时最高为 95 % 无冷凝
防护等级	IP20
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	36.6 g
USB 接口, 连接技术	USB 2.0, B 型, mini
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型 PA6
应用领域	仅带有 CMMT、CPX-E-CEC
尺寸 (宽x长x高)	50 x 45 x 19.6 mm