


**底座**  
**VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2**  
订货号: 8072668

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 安装位置                | 可选                                                                          |
| 工作压力                | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar                                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [---]                                              |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                                                                |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                                            |
| 防护等级                | IP54<br>IP65                                                                |
| 防护等级说明              | IP54, 用于带迷宫式密封件的排气保护时 (例如 VABD-D3-L)<br>IP65, 用于带有密封圈的排气保护时 (例如 VABD-D3-SN) |
| 产品重量                | 362 g                                                                       |
| 安装方式                | 通过通孔和螺钉                                                                     |
| 先导气口 12             | G1/4                                                                        |
| 气接口, 气口 1           | G1/4                                                                        |
| 气接口, 气口 2           | VDI/VDE 3847 (NAMUR)                                                        |
| 气接口, 气口 3           | G1/4                                                                        |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                     |
| 底座材料                | Ematal 涂层铝                                                                  |
| 密封件材料               | NBR                                                                         |