



刹车  
DACS-40-A-R3-S  
订货号: 8072777

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 安装位置                | 可选                                                                    |
| 夹紧类型及作用方向           | 两侧<br>通过弹簧夹紧，通过压缩空气释放                                                 |
| 位置检测                | 通过接近开关                                                                |
| 安全功能                | 暂停和停止运动                                                               |
| 性能等级 (PL)           | 停止，制动，阻止动作/1 类，性能等级 c                                                 |
| 工作压力                | 0.38 Mpa...0.8 Mpa<br>3.8 bar...8 bar<br>55.1 psi...116 psi           |
| 允许的最大测试压力           | 8 bar                                                                 |
| 最小释放压力              | 3.8 bar                                                               |
| 待夹紧的圆形材料            | 40 mm                                                                 |
| 认证                  | 德国技术监督协会 (TÜV)                                                        |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟机械指令                                                              |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国机器相关规定                                                            |
| 防爆                  | 必须遵守证书中的信息!<br>区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 证书签发机构              | 德国技术监督委员会 (TÜV) CA 697                                                |
| 工作介质                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                                                            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                                                        |
| 静态抓取力               | 17000 N                                                               |
| 产品重量                | 34500 g                                                               |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装<br>带附件                                                        |
| 释放接口，夹紧装置           | G3/8                                                                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                               |
| 密封件材料               | NBR<br>TPE-U(PU)                                                      |

| 特性   | 值    |
|------|------|
| 弹簧材料 | 高合金钢 |
| 外壳材料 | 钢    |
| 夹爪材料 | 工具钢  |
| 活塞材料 | 钢    |