


真空吸盘  
OGVM-30X65-AV-N-G14F  
订货号: 8073865

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 真空吸盘的高度补偿器          | 7 mm                                                        |
| 最小工件半径              | 15 mm                                                       |
| 公称通径                | 6 mm                                                        |
| 真空吸盘尺寸              | 30x65 mm                                                    |
| 真空吸盘容积              | 11.5 cm <sup>3</sup>                                        |
| 接口位置                | 顶部                                                          |
| 安装位置                | 可选                                                          |
| 真空吸盘形状              | 波纹管, 1.5 褶                                                  |
| 工作压力                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力              | -60 kPa                                                     |
| 标称工作压力              | -0.6 bar                                                    |
| 工作介质                | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:...] ]                            |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L                                              |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                                              |
| 额定工作压力时的保持力         | 66 N                                                        |
| 标称工作压力下的垂直侧向力       | 104 N                                                       |
| 产品重量                | 48 g                                                        |
| 安装方式                | 通过真空口                                                       |
| 真空接口                | 内螺纹 G1/4                                                    |
| 颜色                  | 黑色                                                          |
| 肖氏硬度                | 60 +/- 5                                                    |
| 旋入螺钉的材料             | 精制铝合金                                                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                     |
| 真空吸盘材料              | NBR                                                         |