

真空吸盘
OGVM-40X85-AV-N-G14F
订货号: 8073866

FESTO



数据表

特性	值
真空吸盘的高度补偿器	9 mm
最小工件半径	30 mm
公称通径	6 mm
真空吸盘尺寸	40x85 mm
真空吸盘容积	23.5 cm ³
接口位置	顶部
安装位置	可选
真空吸盘形状	波纹管, 1.5 褶
工作压力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-60 kPa
标称工作压力	-0.6 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:--]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 °C...80 °C
额定工作压力时的保持力	126 N
标称工作压力下的垂直侧向力	173 N
产品重量	57 g
安装方式	通过真空口
真空接口	内螺纹 G1/4
颜色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
旋入螺钉的材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	NBR