

弹性缓冲器  
DYSS-G8-2-4-Y1F  
订货号: 8073911

FESTO



数据表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 规格                  | 2              |
| 行程                  | 4 mm           |
| 缓冲                  | 自调节            |
| 安装位置                | 可选             |
| 位置检测                | 无              |
| 最大冲击速度              | 0.5 m/s        |
| 室温下的复位时间            | 0.5 s          |
| 最低环境温度下的重置时间        | 1 s            |
| 工作模式                | 推<br>单作用       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度                | -10 °C...70 °C |
| 缓冲长度                | 4 mm           |
| 最大停止力               | 60 N           |
| 最大紧固扭矩              | 0.5 Nm         |
| 每个行程的最大能耗           | 0.1 J          |
| 每小时最大能耗             | 270 J          |
| 最大残余能量              | 0.003 J        |
| 重置力                 | 0.7 N          |
| 最小插入力               | 2.5 N          |
| 产品重量                | 3.9 g          |
| 质量范围                | 0.8 kg         |
| 安装方式                | 通过螺纹套管         |
| 材料说明                | RoHS 合规        |
| 密封件材料               | NBR            |
| 外壳材料                | 高合金钢           |
| 活塞杆材料               | 高合金钢           |