

弹性缓冲器  
DYSS-G8-8-8-Y1F  
订货号: 8073916

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 规格                | 8              |
| 行程                | 8 mm           |
| 缓冲                | 自调节            |
| 安装位置              | 可选             |
| 位置检测              | 无              |
| 最大冲击速度            | 1.5 m/s        |
| 室温下的复位时间          | 0.2 s          |
| 最低环境温度下的重置时间      | 1 s            |
| 工作模式              | 推<br>单作用       |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度              | -10 °C...80 °C |
| 缓冲长度              | 8 mm           |
| 最大停止力             | 500 N          |
| 最大紧固扭矩            | 5 Nm           |
| 每个行程的最大能耗         | 3 J            |
| 每小时最大能耗           | 18000 J        |
| 最大残余能量            | 0.02 J         |
| 重置力               | 2.5 N          |
| 最小插入力             | 18 N           |
| 产品重量              | 57 g           |
| 质量范围              | 15 kg          |
| 安装方式              | 通过螺纹套管         |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 密封件材料             | NBR            |
| 外壳材料              | 高合金钢           |
| 活塞杆材料             | 高合金钢           |