


气路板
VABM-P7-18M-G18-M5-6
订货号: 8076388

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	18 mm
结构特点	侧面连接方向
最大阀位数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
用于阀安装的最大紧固扭矩	0.6 Nm
产品重量	270 g
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	M5
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金