

标签支架
NEAU-LH-3

订货号: 8078307

FESTO



数据表

特性	值
宽度	5.4 mm
高度	11.6 mm
长度	23 mm
安装方式	夹子
产品重量	0.3 g
包规格	100
环境温度	-40 °C...100 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规 不含卤素
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
电缆直径	3.3 mm...4.8 mm
颜色	透明