

传感器感应片  
DASI-E21-70-S8-SL  
订货号: 8081063

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 规格                | 70             |
| 设计                | 用于传感器 M8       |
| 结构特点              | 传感器感应片         |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C |
| 产品重量              | 36 g           |
| 安装方式              | 通过沟槽螺母         |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 支架材料              | 镀锌钢            |
| 螺钉材料              | 镀锌钢            |