

传感器支架
DASI-E21-70-S8-SR
订货号: 8081064

FESTO



数据表

特性	值
规格	70
设计	用于传感器 M8
结构特点	传感器导轨
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	225 g
安装方式	通过通孔和螺钉
材料说明	RoHS 合规
支架材料	镀锌钢
螺钉材料	镀锌钢