


传感器感应片
DASI-E21-60-S8-SL
订货号: 8081324



数据表

特性	值
规格	60
设计	用于传感器 M8
结构特点	传感器感应片
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	40 g
安装方式	通过沟槽螺母
材料说明	RoHS 合规
支架材料	镀锌钢
螺钉材料	镀锌钢