

# 压力表 PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2 订货号: 8081401

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 指示范围                | 0 bar...16 bar                                                        |
| 符合标准                | EN 837-1                                                              |
| 压力表公称通径             | 63                                                                    |
| 防爆                  | 必须遵守证书中的信息!<br>区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 结构特点                | 波尔登管式压力表                                                              |
| 安装方式                | 管式安装                                                                  |
| 工作介质                | 惰性气体<br>中性流体                                                          |
| 工作和先导介质说明           | 无乙炔<br>无氧                                                             |
| 工作压力                | 0 Mpa...1.6 Mpa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                  |
| 交替负载系数              | 0.66                                                                  |
| 测量精度等级              | 1.6                                                                   |
| 防护等级                | IP65                                                                  |
| 储存温度                | -40 °C...70 °C                                                        |
| 介质温度                | -40 °C...200 °C                                                       |
| 环境温度                | -40 °C...60 °C                                                        |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                        |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                               |
| 接口位置                | 居中, 背面                                                                |
| 气动接口                | G1/4                                                                  |
| 接触介质的材料             | 高合金不锈钢                                                                |
| 旋入螺钉的材料             | 高合金不锈钢                                                                |
| 外壳材料                | ABS<br>高合金不锈钢                                                         |
| 屏幕材料                | PC                                                                    |

| 特性   | 值                            |
|------|------------------------------|
| 外壳颜色 | 银色                           |
| 产品重量 | 160 g                        |
| 刻度   | 双刻度<br>bar (外部)<br>psi (内刻度) |