


变径轴套
DARQ-R-A-S11-S9-11-P50
订货号: 8082145

FESTO



数据表

特性	值
长度	11 mm
包规格	50
结构特点	方形插座和八角驱动器 变径接头
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	250 g
接口 1, 功能	驱动器出口
接口 1, 设计	SW11
接口 2, 功能	变径输出
接口 2, 设计	SW9
材料说明	RoHS 合规
套管材料	烧结不锈钢