

活塞驱动装置
DFPK-75-20-PR-V4
订货号: 8083964

FESTO



数据表

特性	值
阀驱动器规格	75
行程	20 mm
安装位置	可选
位置检测	通过机械式指示器
控制功能	通过减小弹簧力关闭, 常闭
工作压力	0.5 Mpa...1 Mpa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	Ⅱ 1 (ATEX) 1 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 2 (ATEX) Ⅱ 21 (ATEX) 21 Ⅱ (UKEX) Ⅱ 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T6...T4 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
防爆环境温度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP65 IP67 IP69K
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	2539 g
气动接口	内螺纹 G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	压铸不锈钢

特性	值
密封件材料	FPM
外壳材料	压铸不锈钢
外壳物料编号	1.4408
活塞杆材料	高合金不锈钢