

安装组件
DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13
订货号: 8085019

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 15081 ISO 5211
包规格	1
结构特点	两个平面和外方框 安装组件
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
产品重量	620 g
接口 1, 功能	驱动器出口
接口 1, 设计	SW14 孔型 05
接口 2, 功能	变径输出口
接口 2, 设计	SW9 孔型 03
材料说明	RoHS 合规
联轴器材料	高合金不锈钢
安装桥材料	钢
圆片材料	高合金不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢