

快插接头

NPQR-DK-G12-Q16

订货号: 8085671

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	12.6 mm
气管插入深度	23.5 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
气源压力注意事项	水: 最大 0.7 MPa, 0 - 80 °C 时
证书签发机构	NSF C0556009
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	4 级, 符合 ISO 14644-1
适合食品行业使用	参见合规性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	-5 °C...150 °C
环境温度说明	配 PUN-H: -20°C - 60°C
标称扭矩	9 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	53 g
安装方式	内六角, 规格 12 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/2
气接口, 气口 2	适用于气管外径 16 mm
释放环颜色	银色
材料说明	RoHS 合规

特性	值
外壳材料	高合金不锈钢
螺纹密封件材料	FPM
保护环材料	高合金不锈钢
释放环材料	高合金不锈钢
气管密封件材料	FPM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢
止推环材料	PPSU