


减压阀  
VRPA-LM-R14-Q6  
订货号: 8086012

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                |
|--------------------------|----------------------------------|
| 控制器功能                    | 输出压力常数<br>带二级排气<br>带回流功能         |
| 气接口, 气口 1                | R1/4                             |
| 气接口, 气口 2                | QS-6                             |
| 安装方式                     | 拧入                               |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 115 l/min                        |
| 环境温度                     | 0 °C...60 °C                     |
| 外壳材料                     | PBT                              |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 安装位置                     | 可选                               |
| 驱动方式                     | 手动                               |
| 旋入螺钉上的密封件类型              | 涂敷                               |
| 调节元件                     | 可锁定旋转手柄                          |
| 可旋转性                     | 360°/不允许连续旋转                     |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)     | 带压力表                             |
| 压力调节范围 MPa               | 0.1 Mpa...0.8 Mpa                |
| 压力调节范围                   | 1 bar...8 bar                    |
| 压力调节范围 psi               | 14.5 psi...116 psi               |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B2-L                   |
| 洁净室等级                    | 4 级, 符合 ISO 14644-1              |
| 产品重量                     | 49 g                             |
| 旋入螺钉的材料                  | 镀镍黄铜                             |
| 材料说明                     | RoHS 合规                          |
| 螺纹密封件材料                  | PTFE                             |
| 静态密封件材料                  | NBR                              |